



## Insats vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ frånkopplare 2-polig



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3112 00	10	01	4010337038696
 utan fästklor	3822 00	1	01	4010337038702

### Egenskaper

- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästsko).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- 3112 00:	32 mm
- 3822 00:	23 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W

## Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning genom att LED-insatsen vrids 180°.
- 

## Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.
-