




Insats vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ universal-av-trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Med fästklor	3116 00	10/100	01	4010337038955
 utan fästklor	3826 00	10	01	4010337039037

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3116 00:	32 mm
- 3826 00:	23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.