




## Insats knapp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ fränkopplare 2-polig utan vippa



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Med fästklor	3122 00	1	01	4010337038726
 utan fästklor	3842 00	1	01	4010337064381

### Tekniska data

#### Inbyggnadsdjup

- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm

#### Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

#### Nominell effekt

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

### Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning genom att LED-insatsen vrids 180°.

### Leveransen innehåller

- LED-belysningsselement 230 V~, 0,5 mA ingår i leveransen.