




Insats knapp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~frånkopplare 2-polig



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|----|----|---------------|
|  Med fästklor | 3122 00 | 1 | 01 | 4010337038726 |
|  utan fästklor | 3842 00 | 1 | 01 | 4010337064381 |

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

| | |
|------------|-------|
| - 3122 00: | 32 mm |
| - 3842 00: | 23 mm |

Anslutningsarea

| | |
|---|---------------------|
| - För styva och flexibla ledare upp till: | 2,5 mm ² |
|---|---------------------|

Nominell effekt

| | |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning genom att LED-insatsen vrids 180°.

Leveransen innehåller

- LED-belysningsselement 230 V~, 0,5 mA ingår i leveransen.