



Insats knappbrytare 10 AX 250 V~ universal-av-trapp, utan vippra



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|--------------------|--------|----|---------------|
|  Med fästklor | 3126 00 1850454 | 10/100 | 01 | 4010337039020 |
|  utan fästklor | 3836 00 | 10 | 01 | 4010337038962 |

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

| | |
|------------|-------|
| - 3126 00: | 32 mm |
| - 3836 00: | 23 mm |

Anslutningsarea

| | |
|--|---------------------|
| - För styvva och flexibla ledare upp till: | 2,5 mm ² |
|--|---------------------|

Nominell effekt

| | |
|---------------|-------|
| - LEDi/ CFLi: | 100 W |
|---------------|-------|

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.