



**Insats knapp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~  
med orange LED-belysningselement 230 V~  
kronbrytare**



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3135 00	1	01	4010337038917
 utan fästklor	3845 00	1	01	4010337064398

### Egenskaper

- Kan även användas med vippta 1-knapps.
- Flytande vippta gör att vipptan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästtklo).
- Enklare fastsättning av fästtklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrída belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3135 00: 32 mm
- 3845 00: 23 mm

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W

## Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.

---