




Insats vippbrytare och -knapp 10 A 250 V~ trapp / växlare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Med fästklor	3139 00 1850448	10	01	4010337039136
 utan fästklor	3869 00	1	01	4010337064565

Egenskaper

- Vippbrytare och -knapp där den vänstra vippan fungerar som strömställare och den högra som tryckknapp.
- För att inkoppling och färgstyrning av LED-orienteringsbelysning.
- För manuell styrning av rörelsevakter.
- För att styra dim-biapparater.
- För styrning av inkopplad belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
Nominell effekt	
- LEDi/ CFLi:	100 W