

**Hotellkortsbrytare 10 A 250 V~  
Slutande kontakt 1-polig med nollklämma**



| Specifikation                                                                                                 | Artikelnr.          | FE | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|----|---------------|
|  cremevit blank             | 3140 01             | 1  | 01 | 4010337042754 |
|  kritvit blank             | 3140 03<br>1850456  | 1  | 01 | 4010337042761 |
|  kritvit sidenmatt         | 3140 27<br>1850457  | 1  | 01 | 4010337042785 |
|  antracit                  | 3140 28<br>1850459  | 1  | 11 | 4010337042792 |
|  alufärg                   | 3140 26<br>1850458  | 1  | 11 | 4010337042778 |
|  svart matt                | 3140 005<br>1850460 | 1  | 11 | 4010337065104 |
|  grå matt                  | 3140 015<br>1850461 | 1  | 11 | 4010337127154 |
|  rostfritt stål (lackerat) | 3140 600<br>1850462 | 1  | 11 | 4010337045410 |

## Egenskaper

- Hotellkortsbrytare kan t.ex. ha säkerhets- eller energisparfunktioner.
- När detta hotellkort tagits ut stängs alla, eventuellt fortfarande påslagna, elektriska förbrukare av.
- Det är först när kortet satts i som strömkretsen aktiveras via tryckknappen.
- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.

---

## Tekniska data

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Inbyggnadsdjup:                           | 32 mm               |
| Anslutningsarea                           |                     |
| - För styva och flexibla ledare upp till: | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nominell effekt                           |                     |
| - LEDi/ CFLi:                             | 100 W               |

---

## Hänvisningar

- Fler utföranden efter förfrågan.
  - Förbättrat stölskydd tack vare skruvbar fästdel.
-