




## Insats vippknappar 4knappars 10 A 250 V~ slutande kontakt 1-polig



| Specifikation   | Artikelnr.         | FE | PS | EAN           |
|---|--------------------|----|----|---------------|
|  Med fästklor    | 3147 00<br>1850449 | 10 | 01 | 4010337038832 |
|  utan fästklor | 3867 00            | 1  | 01 | 4010337064855 |

### Egenskaper

- Med vippa 1-knapps, kan även användas som slutande kontakt 2-polig.

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup: 32 mm

Anslutningsarea  
- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Hänvisningar

- För djupa apparatdosor.