


Vipprtryckknapp 10 A 250 V~ med textfält
Slutande kontakt 1-polig med sep. larmkontakt



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|----|----|---------------|
|  grå | 3152 31 | 1 | 14 | 4010337124085 |

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- Flytande vippra gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Kapslat utanpåliggande IP66

Tekniska data

- Anslutningsarea
- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

Leveransen innehåller

- Tomma textskyltar medföljer.
- Textskyltar med symbolerna "ljus", "ringsignal" och "dörr" är bifogade.