




## Insats vipp-jalusibrytare 10 A 250 V~



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Med fästklor	3159 00	10/100	01	4010337039211
 utan fästklor	3879 00	10	01	4010337064428

### Egenskaper

- Med spärr mot dubbelsidig tillkoppling.
- Elektrisk och mekanisk spärr.

### Tekniska data

#### Inbyggnadsdjup

- 3159 00: 32 mm
- 3879 00: 23 mm

#### Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Hänvisningar

- Passar som biapparat för att styra markiser med biapparatängång.