


## Insats vippbrytare 16 AX 250 V~ universal-av-trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Med fästklor	3176 00	10/100	01	4010337124399

### Egenskaper

- För koppling av höga laster

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell effekt - LEDi/ CFLi:	100 W

### Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.