


Insats vippbrytare 16 AX 250 V~ universal-av-trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Med fästklor	3176 00	10	01	4010337124399

Egenskaper

- För koppling av höga laster

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea - För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
Nominell effekt - LEDi/ CFLi:	100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.