



Insats vipp-kontrollbrytare 16 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~ universal-av-trapp



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|----|----|---------------|
|  med fästklor | 3186 00 | 10 | 01 | 4010337124443 |

Egenskaper

- För koppling av höga laster
- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.

Tekniska data

| | |
|---|---------------------|
| Inbyggnadsdjup: | 32 mm |
| Anslutningsarea | |
| - För styva och flexibla ledare upp till: | 2,5 mm ² |
| Nominell effekt | |
| - LED/ CFLi: | 100 W |

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.

Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.
