









Vippa med symbol Ljus



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	3285 01	1	01	4010337039600
 kritvit blank	3285 03	10	01	4010337039617
 kritvit sidenmatt	3285 27	5	01	4010337039631
 antracit	3285 28	5	11	4010337039648
 alufärg	3285 26	1	11	4010337039624
 svart matt	3285 005	5	11	4010337067757
 grå matt	3285 015	1	11	4010337110460
 rostfritt stål	3285 600	1	11	4010337044994

Egenskaper

- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
 - Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
 - Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
 - Spänningsprovning kan göras framifrån.
 - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
 - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
 - Lättåtkomliga spakar för lossning.
 - Slagtålig termoplastsockel.
 - Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-