










## Vippa med symbol Dörr



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	3287 01	1	01	4010337039846
 kritvit blank	3287 03	10	01	4010337039853
 kritvit sidenmatt	3287 27	5	01	4010337039877
 antracit	3287 28	1	11	4010337039884
 alufärg	3287 26	1	11	4010337039860
 svart matt	3287 005	1	11	4010337067931
 grå matt	3287 015	1	11	4010337110484
 rostfritt stål	3287 600	1	11	4010337045250

## Egenskaper

- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  - Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  - Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
  - Spänningsprovning kan göras framifrån.
  - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  - Lättåtkomliga spakar för lossning.
  - Slagtålig termoplastsockel.
  - Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
  - Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-