




## Vippa 2-knappars med pilsymboler



| Specifikation  | Artikelnr. | FE | PS | EAN           |
|--|------------|----|----|---------------|
|  kritvit    | 3294 66    | 1  | 13 | 4010337041528 |
|  antracit | 3294 67    | 1  | 13 | 4010337041535 |
|  alufärg  | 3294 65    | 1  | 13 | 4010337041511 |

### Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.
- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
- Infälld kapsling IP44