


Rakt stående vipa



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit blank	3496 03 1850482	10	01	4010337121664
 kritvit sidenmatt	3496 27 1850483	10	01	4010337066101
 antracit	3496 28 1850485	10	11	4010337066262
 alufärg	3496 26 1850484	1	11	4010337065999
 svart matt	3496 005 1850480	10	11	4010337065944
 grå matt	3496 015 1850481	1	11	4010337110590
 rostfritt stål	3496 600 1850486	1/5	11	4010337066279

Egenskaper

- Flytande vipa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästlo).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.

- Spänningsprovning kan göras framifrån.
 - Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
 - Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
 - Lättåtkomliga spakar för lossning.
 - Slagtålig termoplastsockel.
 - Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
 - Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.
-