




Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ kronbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Med fästklor	3105 00 1850444	10/100	01	4010337038856
 utan fästklor	3815 00	10	01	4010337038863

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3105 00:	32 mm
- 24 mm:	23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------