




Insats vippbrytare 10 AX 250 V~ universal-av-trapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Med fästklor	3106 00 1850445	10/100	21	4010337038931
 utan fästklor	3816 00	10	21	4010337038948

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3106 00:	32 mm
- 3816 00:	23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.