



Insats vipp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~ med orange LED-belysningselement 230 V~, seriebrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Med fästklor	3115 00	10	01	4010337064473
 utan fästklor	3825 00	1	01	4010337038900

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3115 00:	32 mm
- 3825 00:	23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi:	100 W
---------------	-------