


Insats knappbrytare 10 AX 250 V~kronbrytare



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3125 00 1850455	10	01	4010337038894
 utan fästklor	3835 00	10	01	4010337038924

Egenskaper

- Till skillnad från vippbrytare återgår vipporna på tryckströmbrytare alltid till utgångsläget när man har tryckt på dem.
- Tack vare står alla vippor alltid i samma läge, vilket gör att elinstallationen ger ett ordentligt och snyggt intryck.
- Framför allt vid kombinationer där flera brytare eller enheter sitter i samma ram ger det ett estetiskt tilltalande utseende.
- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3125 00: 32 mm
- 3835 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W