


**Insats knapp-kontrollbrytare 10 AX 250 V~
med orange LED-belysningselement 230 V~
frånkopplare 2-polig**



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3122 00	1	01	4010337038726
 utan fästklor	3842 00	1	01	4010337064381

Egenskaper

- Flytande vippan gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästsko).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup

- 3122 00: 32 mm
- 3842 00: 23 mm

Anslutningsarea

- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/ CFLi: 100 W

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning genom att LED-insatsen vrids 180°.
-

Leveransen innehåller

- Orange LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA ingår i leveransen.
-