


Insats vipprötryckknapp 10 A 250 V~ slutande kontakt 1-polig



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 med fästklor	3151 00 1850450	10/100	21	4010337038764
 utan fästklor	3871 00	10	01	4010337064626

Egenskaper

- Flytande vippra gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
- Snabb infästning (3,5 varv per fästsko).
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvska PZ1/spår/PH.
- Spänningsprovning kan göras framifrån.
- Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
- Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
- Lättåtkomliga spakar för lossning.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Standard-LED-belysningsselement kan sättas in framifrån.
- Genom att vrida belysningsselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup	
- 3151 00:	32 mm
- 3871 00:	23 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	2,5 mm ²

Hänvisningar

- Kan även anslutas med belysning.