



## SCHUKO-uttag 16 A 250 V~med fällbart lock, komplett med tätningssats IP44 och täckram Standard 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4157 01	1	01	4010337094500
 kritvit blank	4157 03	1	01	4010337094517

### Egenskaper

- UV-beständig
- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkaplade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>

### Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.

## Leveransen innehåller

- Set med SCHUKO-uttag med lock, tätningssats IP44 och täckram standard 55.

---