


**Kombination vippbrytare/SCHUKO-uttag
16 A 250 V~ vågrätt med lock
Universal-av-trapp**



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|----|----|---------------|
|  grå | 4177 30 | 5 | 24 | 4010337092544 |

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Anslutningsarea
- För styva och flexibla ledare upp till: 2,5 mm²

Nominell effekt
- LEDi/ CFLi: 100 W

Hänvisningar

- I stället för jordade uttag kan strömställare, tryckknappar eller ljussignaler användas.
- Kan även anslutas med belysning.