


SCHUKO-uttag 16 A 250 V~med fällbart lock Skruvklämmor



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 rostfritt stål	4184 600	1/5	11	4010337123163

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkaplade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²

Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- Täckram (1- till 5-fack) ur strömbrytarserierna Standard 55 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen, även för kapslad montering av infällda SCHUKO-uttag med lock enligt IP44.