


**SCHUKO-uttag 16 A 250 V~  
med orange täckplatta och tryckt text "ESF"(extra säkerhetsförsörjning)**



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 orange blank	4188 109	1/5	01	4010337092926

### Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklor).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

### Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Ledarmaterial	
- Styva och flexibla:	
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>

### Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- De jordade uttagens sockel har motsvarande färgmärkning.