









**Jordat uttag 16 A 250 V~ med fällbart lock och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus)  
System 55**



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4414 01	1/5	01	4010337094388
 kritvit blank	4414 03	1/5	01	4010337094401
 kritvit sidenmatt	4414 27	1/5	01	4010337094425
 antracit	4414 28	1/5	11	4010337094432
 alufärg	4414 26	1/5	11	4010337094418
 svart matt	4414 005	1/5	11	4010337094371
 grå matt	4414 015	1/5	11	4010337094395
 rostfritt stål	4414 600	1/5	11	4010337094463

## Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskaft PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

---

## Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial	
- Styva och flexibla:	
Anslutningsarea	
- för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>

---

## Hänvisningar

- Täckram (1- till 5-facks) i strömställarprogrammen Standard 55, Gira E1 och Gira E2 passar i kombination med tätningssatsen även för montering av infällda jordade uttagen med skyddslock för kapslingsklass IP44.
  - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
-