








**Jordat uttag 16 A 250 V~ med 30° vriden insats och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus), utan fästklor  
System 55**



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank     | 4418 01    | 1/5 | 01 | 4010337094920 |
|  kritvit blank     | 4418 03    | 1/5 | 01 | 4010337094944 |
|  kritvit sidenmatt | 4418 27    | 1/5 | 01 | 4010337094999 |
|  antracit          | 4418 28    | 1/5 | 11 | 4010337095026 |
|  alufärg           | 4418 26    | 1/5 | 11 | 4010337094982 |
|  svart matt        | 4418 005   | 1/5 | 11 | 4010337094913 |
|  grå matt          | 4418 015   | 1/5 | 11 | 4010337094937 |

## Egenskaper

- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.

- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.

---

## Tekniska data

|  |  |
|--|--|
| Inbyggnadsdjup:                                      | 32 mm  |
| Ledarmaterial:                                       | Styva och flexibla                           |
| Anslutningsarea<br>- för ledare från:                | 1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Omgivningstemperatur<br>- förbättrat beröringsskydd: | 0 °C till +45 °C                             |

---

## Hänvisningar

- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
  - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
-