


SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med 30° vriden insats och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus), utan fästklor med orange täckplatta och tryckt text "ESF"(extra säkerhetsförsörjning)



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 orange blank	4418 109	1/5	01	4010337094975

Egenskaper

- Speciellt lämplig för vinkelkontakter.
- Även för användning i Gira energipelare och undergolvsystem.
- För skruvfästning.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
Omgivningstemperatur - förbättrat beröringsskydd:	0 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
- De jordade uttagens sockel har motsvarande färgmärkning.