


SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med 30° vriden insats och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus), utan fästklor med orange täckplatta och tryckt text "ESF"(extra säkerhetsförsörjning)



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  orange blank | 4418 109 | 1/5 | 01 | 4010337094975 |

Egenskaper

- Speciellt lämplig för vinkelkontakter.
- Även för användning i Gira energipelare och undergolvsystem.
- För skruvfästning.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

| | |
|--|--|
| Inbyggnadsdjup: | 29 mm |
| Ledarmaterial: | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea - för ledare från: | 1,5 mm ² till 2,5 mm ² |
| Omgivningstemperatur - förbättrat beröringsskydd: | 0 °C till +45 °C |

Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
- De jordade uttagens sockel har motsvarande färgmärkning.