


**SCHUKO-uttag 16 A 250 V~med textfält, lock med bajonettlåsning, tomkapslingsunder- och överdel
IP66**

| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|----|----|---------------|
|  grå | 4440 31 | 1 | 14 | 4010337094234 |

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Ledarmaterial
- (Gäller bara för 4440 31): Styva och flexibla

Anslutningsarea
- för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

- Passar inte till högtryckstvätt.

Leveransen innehåller

- Tomma textskyltar medföljer.