




Jordad uttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) (IP20) TX_44



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|-----|----|---------------|
|  kritvit | 4453 66 | 1/5 | 13 | 4010337093848 |
|  antracit | 4453 67 | 1/5 | 13 | 4010337093855 |
|  alufärg | 4453 65 | 1/5 | 13 | 4010337093831 |

Egenskaper

- Jordad montering.

Tekniska data

| | |
|---|--|
| Inbyggnadsdjup: | 32 mm |
| Anslutningsarea | |
| - För styva och flexibla ledare upp till: | 1,5 mm ² till 2,5 mm ² |
| Omgivningstemperatur | |
| - förbättrat beröringsskydd: | 0 °C till 45 °C |

Hänvisningar

- Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
- Vid montage måste även täckramens tätningsslans användas.
- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.