








## SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med textfält och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) System 55



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	4462 01	1/5	01	4010337093367
 kritvit blank	4462 03	1/5	01	4010337093381
 kritvit sidenmatt	4462 27	1/5	01	4010337093404
 antracit	4462 28	1/5	11	4010337093411
 alufärg	4462 26	1/5	11	4010337093398
 svart matt	4462 005	1/5	11	4010337093350
 grå matt	4462 015	1/5	11	4010337093374

### Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskruvar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästlo).

- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.

---

## Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	29 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm <sup>2</sup> till 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivningstemperatur - förbättrat beröringsskydd:	0 °C till +45 °C

---

## Hänvisningar

- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

---

## Leveransen innehåller

- Textskylt "EDV" medföljer.
-