




SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med textfält och förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) (IP20) TX_44



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 kritvit	4462 66	1/5	13	4010337093497
 antracit	4462 67	1/5	13	4010337093503
 alufärg	4462 65	1/5	13	4010337093480

Egenskaper

- Jordad monterering.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:	32 mm
Anslutningsarea	
- För styva och flexibla ledare upp till:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
Omgivningstemperatur	
- förbättrat beröringsskydd:	0 °C till 45 °C

Hänvisningar

- Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
- Vid montage måste även täckramens tätningsfläns användas.
- Kontrollerad med högre mottryck hos jordningsbygeln enligt T.N.O.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Leveransen innehåller

- Textskylt "EDV" medföljer.
