




SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med textfält och shutter (IP20) TX_44



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 Kritvit	4462 66	1/5	13	4010337093497
 Antracit	4462 67	1/5	13	4010337093503
 Alufärg	4462 65	1/5	13	4010337093480

Tekniska data

Monteringsdjup:	29 mm
Ledarmaterial:	Styva och flexibla
Anslutningsarea - för ledare från:	1,5 mm ² till 2,5 mm ²
Omgivningstemperatur - Shutter:	0 °C till 45 °C

Hänvisningar

- Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
- Vid montage måste även täckramens tätningsslans användas.
- Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Leveransen innehåller

- Textskylt "EDV" medföljer.