




Jordat uttag 16 A 250 V~med fällbart lock, lås och textfält Med sorterade lås



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|----|----|---------------|
|  kritvit | 4467 66 | 1 | 13 | 4010337094555 |
|  antracit | 4467 67 | 1 | 13 | 4010337094562 |
|  alufärg | 4467 65 | 1 | 13 | 4010337094548 |

Egenskaper

- Monteringsringen är jordad i förbindelse med fästklor och kloskravar.
- Snabbfäste (ca 3,5 varv per fästklo).
- Inkapslade expansionsklor.
- Enklare att fästa klorna tack vare robust skruvskalle PZ1/spår/PH.
- Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskravar.
- Litet inbyggnadsdjup.
- Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
- Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
- Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
- Slagtålig termoplastsockel.
- Jordad montering.

Tekniska data

| | |
|---------------------------------------|--|
| Inbyggnadsdjup: | 29 mm |
| Ledarmaterial: | Styva och flexibla |
| Anslutningsarea - för ledare från: | 1,5 mm ² till 2,5 mm ² |

Leveransen innehåller

- Två nycklar ingår i leveransen.
- Tomma textskyltar medföljer.

Yttermåti mm

Textskylthöjd: H 12
