



## Touchsensor 4 24 V 1knapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 vit	5051 003	1	02	4010337074960
 antracit	5051 028	1	02	4010337074977

### Egenskaper

- Avkännarsensor 4 för anslutning till 24 V-styrssystem.
- Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium).
- Två vita status-LED per vipa.
- Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).

### Tekniska data

Tryckknapp

- Märkspänning: AC/DC 24 V SELV
- Strömbelastbarhet: 20 mA per knapp
- Utgångsmotstånd: 880  $\Omega$

LED

- Märkspänning: DC 24 V SELV
- Strömförbrukning: ca. 1 mA per LED

Temperatursensor: PT1000, klass B

Skyddsklass: III

Monteringsdjup: 16 mm

Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C

## Hänvisningar

- Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
  - Professionell textning med Gira textservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
  - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
-