



Touchsensor 4 24 V 1knapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 vit	5051 003	1	02	4010337074960
 antracit	5051 028	1	02	4010337074977

Egenskaper

- Touchsensor 4 för anslutning till 24 V-styrssystem.
- Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium).
- Två vita status-LED per vipa.
- Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).

Tekniska data

Knapp

- Märkspänning: AC/DC 24 V SELV
- Strömbelastbarhet: 20 mA per knapp
- Utgångsmotstånd: 880 Ω

LED-lampa

- Märkspänning: DC 24 V SELV
- Strömförbrukning: ca. 1 mA per LED

Temperatursensor: PT1000, klass B

Kapslingsklass: III

Inbyggnadsdjup: 16 mm

Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
 - Professionell text kan erhållas från Gira textservice www.marking.gira.com.
 - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningssvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
-