



Touchsensor 4 24 V 2knappars



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|----|----|---------------|
|  vit | 5052 003 | 1 | 02 | 4010337074946 |
|  antracit | 5052 028 | 1 | 02 | 4010337074953 |

Egenskaper

- Avkännarsensor 4 för anslutning till 24 V-styrssystem.
- Användargränssnitt av högkvalitativt, tre millimeter tjockt äkta material (glas, rostfritt stål, aluminium).
- Två vita status-LED per vipa.
- Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).

Tekniska data

Tryckknapp
- Märkspänning: AC/DC 24 V SELV
- Strömbelastbarhet: 20 mA per knapp
- Utgångsmotstånd: 880 Ω

LED
- Märkspänning: DC 24 V SELV
- Strömförbrukning: ca. 1 mA per LED

Temperatursensor: PT1000, klass B

Skyddsklass: III

Monteringsdjup: 16 mm

Omgivningstemperatur: -5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
 - Professionell textning med Gira textservice www.marking.gira.com.
 - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
-