



## Touchsensor 4.95, 24 V 4knapp



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 vit	5054 003	1	02	4010337074922
 antracit	5054 028	1	02	4010337074939

### Egenskaper

- Touchsensor 4.95 för anslutning till 24 V-styrssystem.
- Touchsensor 4.95 ska kompletteras med vippset som beställs separat.  
Vippsetens manöverytor är tillverkade i tre millimeter tjocka naturmaterial som glas, rostfritt stål eller aluminium.
- Två vita status-LED per vippa.
- Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).

### Tekniska data

Knapp	
- Märkspänning:	AC/DC 24 V SELV
- Strömbelastbarhet:	20 mA per knapp
- Utgångsmotstånd:	880 Ω
LED-lampa	
- Märkspänning:	DC 24 V SELV
- Strömförbrukning:	ca. 1 mA per LED
Temperatursensor:	PT1000, klass B
Kapslingsklass:	III
Inbyggnadsdjup:	16 mm
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

## Hänvisningar

- Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
  - Professionell text kan erhållas från Gira textservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
- 

## Leveransen innehåller

- Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningvipppa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
-