



RF touchsensor 1-knapp för KNX System 55 idrifttagningsvippa



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|------------|----|----|---------------|
|  | 5101 00 | 1 | 06 | 4010337017240 |

RF-touchsensorerna för KNX skickar trådlösa KNX telegram när knappen trycks ned, beroende på parameterinställningen i aktuellt program. Detta kan t.ex. vara telegram för att koppla eller trycka: för att dimra eller för markisstyrning. Dessutom är det möjligt att programmera värdegivarfunktioner (dimringsvärdegivare och extra scen-biapparater).

Egenskaper

- Bekräftelsefunktion, sändnings- och statusindikering med tvåfärgad LED (röd/grön) separat för varje knapp genom 2-steps visningsfunktion.
- Statusindikering alternativt via separat 1-bit-statuskommunikationsobjekt.
- Sändnings- och bekräftelseindikering kan stängas av.
- Touchsensorn kan fästas på vägg med skruvar eller klistras fast på släta eller transparenta ytor med hjälp av en monteringsplatta.
- Konfiguration, driftsättning och parametrering utförs via ETS (version 5 eller nyare).
- Batteridrivna apparat.

Funktionen "koppla"

- Vipp- eller knappfunktion.
- Kommandon när knapp trycks och släpps kan parametreras (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).

Funktionen "dimra"

- Vippfunktion.
- Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (ljusare - TILL, mörkare - FRÅN).

Funktionen "persienn"

- Vippfunktion.
- Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (UPP, NED, OMKOPPLING).
- Tiden mellan kort- och långtidskommando kan parametreras.

Funktionerna "värdegivare" och "extra scenenhet"

- Vippfunktion.

- Kommando när vippbrytaren trycks (höger och vänster knapp) kan parametreras (värde 0 till 255, 0 till 100% eller scennummer).
 - Vid extra scenenhet: Minnesfunktion möjlig.
-

Tekniska data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| KNX medium: | RF1.R |
| Idrifttagningsläge: | S-läge |
| Märkspänning: | DC 3 V |
| Batterier: | 1 x CR 2450N |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens: | 868,3 MHz |
| Sändningseffekt: | max. 20 mW |
| Räckvidd (öppen terräng): | ca 100 m |
| Batteri | |
| - Typ: | CR 2450N |
| - UN-nr: | 3091 |

Hänvisningar

- Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.
 - Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningssvippa. Den passande vippsetsen till strömställarprogrammet beställs separat.
 - När vippsets och/eller täckram används kan ev räckvidden begränsas.
-

Leveransen innehåller

- Batterier ingår i leveransen.
-