


Spänningsförsörjning DC 12 V 2 A



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 SMA	5319 00 1704003	1	42	4010337774037

Egenskaper

- Spänningsförsörjning DC 12 V för eNet server, eNet trådlös mottagningsmodul och extern kamera.

Tekniska data

Märkspänning	
- primär:	AC 100 till 240 V, 50/60 Hz
- sekundär:	DC 12 till 14 V
Märkström	
- sekundär:	2 A
Läckström:	max. 250 µA
Omgivningstemperatur:	-10°C till +50°C

Yttermått

Modulära enheter (ME):	2
------------------------	---