


eNet Radio-fjärrkontroll 1knapps



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|--|--------------------|----|----|---------------|
|  antracit | 5350 10 1704010 | 1 | 42 | 4010337774075 |

Egenskaper

- De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalousikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
- En tryckknapp för en kanal.
- Status-LED.
- Batteridrivna apparat.

Kan ställas in med eNet server:

- Helkrypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0.
- Manöverspärningar.
- Scenerna Allt-Till eller Allt-Från eller individuella scener kan konfigureras.
- Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-så-regler) för att starta åtgärder, scener och timer.
- Uppdatering av programvaran.

Tekniska data

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |
| Trådlös frekvens: | 868,3 MHz |
| Räckvidd (öppen terräng): | ca 100 m |
| Märkspänning: | DC 3 V |
| Batteri | |
| - Typ: | CR 2450N |
| - UN-nr: | 3091 |

Hänvisningar

- Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehåller

- Batterier ingår i leveransen.

Yttermåti mm

B 40,5

H 55

D 15
