


eNet Radio-fjärrkontroll 4knapps



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 antracit	5354 10 1704008	1	42	4010337774099

Egenskaper

- De trådlösa eNet-sändarna överför kopplings-, dimrings- och jalusikörkommandon till motsvarande eNet-mottagare.
- Vardera två tryckknappar hör till en kanal.
- Tryckknappsparen kan ställas in som kanal- eller scenfunktion.
- Status-LED.
- Batteridrivna apparat.

Kan ställas in med eNet server:

- Helkrypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0.
- Signalisering av överföringsstatus kan stängas av.
- Manöverspärningar.
- Scener Allt-Till eller Allt-Från, tröskelvärde-scener och individuella scener kan programmeras.
- Konfiguration av scenknappen via eNet SMART HOME appen (om-så-regler) för att starta åtgärder, scener och timer.
- Uppdatering av programvaran.

Tekniska data

Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C
Trådlös frekvens:	868,3 MHz
Räckvidd (öppen terräng):	ca 100 m
Märkspänning:	DC 3 V
Batteri	
- Typ:	CR 2450N
- UN-nr:	3091

Hänvisningar

- Batterier är förbrukningsmaterial och skall regelbundet bytas ut. Beakta föreskrifterna för avfallshantering av begagnade batterier.

Leveransen innehåller

- Batterier ingår i leveransen.

Yttermåti mm

B 53

H 93

D 15,5
