









## System 3000 jalousistyrning och timer Display



| Specifikation   | Artikelnr. | FE  | PS | EAN           |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank              | 5366 01    | 1/5 | 02 | 4010337027430 |
|  kritvit blank             | 5366 03    | 1/5 | 02 | 4010337027447 |
|  kritvit sidenmatt         | 5366 27    | 1/5 | 02 | 4010337027461 |
|  antracit                  | 5366 28    | 1/5 | 02 | 4010337027478 |
|  alufärg                   | 5366 26    | 1/5 | 02 | 4010337027454 |
|  svart matt                | 5366 005   | 1/5 | 02 | 4010337037484 |
|  grå matt                  | 5366 015   | 1/5 | 02 | 4010337087243 |
|  rostfritt stål (lackerat) | 5366 600   | 1/5 | 02 | 4010337027485 |

## Egenskaper

- Manövrering via kapacitiv sensoryta.
- Snabb programmering för att hämta det aktuella klockslaget som programmerad körtid.
- Automatisk sommar-/vintertidsomställning, fränkopplingsbar.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion), kan ställas in för 18 länder.
- Astrotiden för solupp- och solnedgång kan justeras individuellt  $\pm 2$  timmar.
- Spärrfunktionen spärrar manövreringen av biapparater och inaktiverar automatläget.
- Displayen kopplas från efter 2 minuter, en konstant visning av det aktuella klockslaget är möjlig.
- Programmering av en starttid och en nedstängningstid resp. av två påkopplings-/avstängningstider för veckoavsnitten mån-fre resp. lör-sön.

---

## Tekniska data

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| avvikelse             |                   |
| - per månad:          | $\pm 10$ s        |
| gångreserv:           | ca 4 tim          |
| Omgivningstemperatur: | -5 °C till +45 °C |