


System 3000 manöverfrontmodul BT



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
cremevit blank	5368 01	1/5	02	4010337104094
kritvit blank	5368 03	1/5	02	4010337104100
kritvit sidenmatt	5368 27	1/5	02	4010337104124
antracit	5368 28	1/5	02	4010337104131
alufärg	5368 26	1/5	02	4010337104117
svart matt	5368 005	1	02	4010337104148
grå matt	5368 015	1/5	02	4010337104155
rostfritt stål	5368 600	1/5	02	4010337104162

Egenskaper

- Användning och programmering med mobil slutenhet (smart telefon eller surfplatta) via bluetooth med appen Gira Bluetooth.
- Drift med System 3000 för timer-, dimmer- eller jalusiinsats resp. biapparatsinsats 3-tråds.

Funktioner på frontmodulen

- Manövrering av förhången och belysning.
- Gångtid och ett individuellt mellanläge som kan sparas med System 3000 jalusi-styrinsats.
- Inkopplingsljusstyrka för belysning kan sparas med System 3000 dimmerinsats eller DALI-Power-styrenhet.

Funktioner med appen Gira Bluetooth

- Manövrering av förhången och belysning med status återkoppling.
- Indikering av aktuell positionsinställning av förhänge eller dimmer.
- Aktivera/deaktivera automatisk drift.
- Nattläge kan ställas in. Status- och funktions-LED lyser inte permanent.
- Programmering av upp till 40 individuella omkopplingstidpunkter.
- För varje omkopplingstid kan jalusi- och lamellpositioner eller omkopplings- och dimmervärden sparas.
- Kopiering av omkopplingstider till ytterligare apparater.
- Inkoppling vid solupp- resp. solnedgång (astrofunktion).
- Astrotid optimeras genom lokaliseringsbestämning.
- Inställningsbar astro-tidsförskjutning.
- Slumpfunktion.
- Automatisk uppdatering av datum och tid vid anslutning till smart telefon eller surfplatta.
- Möjlighet att lösenordsskydda tidsprogram och konfiguration.
- Spara en förhängesposition, förhängesgångtid, omställningstid för lameller.
- Möjlighet för omställning till omvänd drift för jalusi-insatser.
- Maximal och minimal ljusstyrka för dimmerinsats kan ställas in.

Tekniska data

avvikelse	
- per månad:	± 10 s
Gångreserv:	ca 4 h
Radiofrekvens:	2,402 till 2,480 GHz
Sändningseffekt:	max. 2,5 mW, klass 2
Sändningsräckvidd:	typ. 10 m
Omgivningstemperatur:	-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Vid anslutning till appen Gira Bluetooth aktualiseras tiden.
-