







System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard



Specifikation	Artikelnr.	FE	PS	EAN
 cremevit blank	5373 01	1/5	02	4010337049692
 kritvit blank	5373 03	1/5	02	4010337049708
 kritvit sidenmatt	5373 27	1/5	02	4010337049821
 antracit	5373 28	1/5	02	4010337049838
 alufärg	5373 26	1/5	02	4010337049715
 svart matt	5373 005	1/5	02	4010337049845
grå matt	5373 015	1/5	02	4010337087274
 rostfritt (lackerat)	5373 600	1/5	02	4010337049999

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
- Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för tidsfördröjningen.

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:	180°
Luxvärde	
- Inställningsbart:	ca 5 till 500 lx
- Fast:	Drift dagtid
Känslighet:	25, 50, 75, 100%
Kapslingsklass	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Tidsfördröjning:	ca 2 min fast
Monteringshöjd upp till 1,10 m	
- Övervakningsområde framåt:	max. 32 m
- Räckvidd åt sidorna:	max. 19 m
Omgivningstemperatur:	-20 °C till +45 °C

Hänvisningar

- Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.