









System 3000 rörelsevakt, frontmodul 1,10 m Standard System 55



| Specifikation | Artikelnr. | FE | PS | EAN |
|---|------------|-----|----|---------------|
|  cremevit blank | 5373 01 | 1/5 | 02 | 4010337049692 |
|  kritvit blank | 5373 03 | 1/5 | 02 | 4010337049708 |
|  kritvit sidenmatt | 5373 27 | 1/5 | 02 | 4010337049821 |
|  antracit | 5373 28 | 1/5 | 02 | 4010337049838 |
|  alufärg | 5373 26 | 1/5 | 02 | 4010337049715 |
|  svart matt | 5373 005 | 1/5 | 02 | 4010337049845 |
|  grå matt | 5373 015 | 1/5 | 02 | 4010337087274 |
|  rostfritt stål (lackerat) | 5373 600 | 1/5 | 02 | 4010337049999 |

Egenskaper

- Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
- Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
- Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
- Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
- Känsligheten kan ställas in i fyra steg.
- Vid anslutning av en biapparatinsats från System 3000 med knappats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

- Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
- Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappats.

Tekniska data

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Övervakningsvinkel: | 180° |
| Ljusstyrka | |
| - Inställningsbart: | ca 5 till 500 lx |
| - Fast: | Drift dagtid |
| Känslighet: | 25, 50, 75, 100 % |
| Kapslingsklass | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Eftersläpningstid: | ca 2 min fast |
| Monteringshöjd upp till 1,10 m | |
| - Övervakningsområde framåt: | max. 32 m |
| - Räckvidd åt sidorna: | max. 19 m |
| Omgivningstemperatur: | -20°C till +45°C |

Hänvisningar

- Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

- Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.